

LANDLINE™ 8

LIGNE DE GOUTTEURS INTEGRES
LABYRINTHE TURBONET™



APPLICATIONS

- Installations de surface.
- Arbustes, parterres de fleurs et potagers.
- Courtes longueurs de latéraux.
- Zones d'irrigation planes.
- Zones de plantation étroites.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Large labyrinthe TurboNet™.
- Installation facile.
- Tuyaux flexible qui s'adapte à tout type de zone de plantation.
- Résiste aux UV et à la chaleur
- Efficacité et longévité maximales
- Couleur marron foncé.

SPÉCIFICATIONS

- Débit: 2.0 l/h (Débit nominal à 1.0 bar de pression).
- Pression de fonctionnement maximum: 4.0 bar.
- Filtration recommandée: 130 micron / 120 mesh.
- Utilisez des raccords Landline™ de 8 mm.

DONNÉES TECHNIQUES - GOUTTEURS

DÉBIT* (L/H)	PRESSIION DE FONCTIONNEMENT MAX. (BAR)	DIMENSIONS DU PASSAGE DE L'EAU LARGEUR-PROFONDEUR-LONGUEUR (MM)	SURFACE DE FILTRATION (MMF)	CONSTANT K	EXPOSANT X
2.0	4.0	0.63 x 0.73 x 22	22	0.647	0.49

*Débit nominal à 1.0 bar de pression

DONNÉES TECHNIQUES - TUYAUX

MODÈLE	DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	EPAISSEUR DE PAROI (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSIION DE FONCTIONNEMENT MAX. (BAR)	KD
Landline™ 8	6.30	0.80	7.90	4.0	2.0

LANDLINE™ 8

Code catalogue **18500** - (6 chiffres suivants ci-dessous)

DÉBIT (L/H)	DISTANCE BETWEEN DRIPPER (M)	LONGUEUR BOBINE (M)					
		30*	50	100	200	300	600
2.00	0.15	002860	002862	002865	002867	002870	
	0.20	002880				002890	002895
	0.30	002920	002919	002922	002923	002925	002927
	0.50	002940				002945	002936

Codes catalogue manquants disponibles sur demande * Conditionnement standard France

Tuyau vierge , sans goutteur à l'intérieur, bobine 30 mètres: **18500-001050**

LANDLINE™ 8 (MARRON FONCÉ)

Code catalogue **18500** - (6 chiffres suivants ci-dessous)

DÉBIT (L/H)	DISTANCE BETWEEN DRIPPER (M)	LONGUEUR BOBINE (M)		
		30	50	100
2.00	0.15	003719		
	0.20			
	0.30	003750	003760	
	0.50			

Codes catalogue manquants disponibles sur demande

CONDITIONNEMENT DES TUYAUX

EPAISSEUR DE PAROI (MM)	LONGUEUR BOBINE (M)	ESPACEMENT ENTRE GOUTTEURS (M)	POIDS MOYEN BOBINE (KG)
0.80	30	0.15 à 0.50	0.6
	50	0.15 à 0.50	1.0
	100	0.15 à 0.50	2.0